

Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 6227362

OBO
BETTERMANN



Крышка для листовых и лестничных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм. Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью. При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6227362
Тип	WDRL 1116 30 A2
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	ОВО
Размер	300x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	265,34 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	14,6399 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 6227362

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм
Размер H	15 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, пропавленная	нет