


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции DD



Артикульный номер: 6231667



Крышка Т-образной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.  
Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6231667
Тип	WDTRL 200 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	400 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	16,2959 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Ширина	200 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм
Размер H	15 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 6231667



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	9 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет