


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD



Артикульный номер: 6231683



Крышка Т-образной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6231683
Тип	WDTRL 400 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1085 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	47,8559 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 6231683



Технические характеристики

Количество шпингалетов	9 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет