


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD



Артикульный номер: 6231691



Крышка Т-образной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6231691
Тип	WDTRL 500 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1419,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	70,8605 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 6231691



Технические характеристики

Количество шпингалетов	9 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет