

Технический паспорт

Опорный кронштейн для лотков для дальних расстояний

Артикульный номер: 6232500



В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

Опора для монтажа системы кабельных лотков для больших расстояний, например, при вертикальной прокладке трассы.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



St

Сталь

FT

горячая оцинковка

Исходные данные

Артикульный номер	6232500
Тип	WFP 110 FT
Обозначение 1	Корпус розетки
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	266,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорный кронштейн для лотков для дальних расстояний

Артикульный номер: 6232500



Размеры



Длина	380 мм
Ширина	200 мм
Высота	110 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм