


# Технический паспорт

## Угловой соединитель 60 FT

Артикульный номер: 6042910



Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стороны которых составляет 60 мм.  
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6042910
Тип	WKV 60 FT
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	15,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4493 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловой соединитель 60 FT

Артикульный номер: 6042910



### Размеры



Длина	72 мм
Ширина	50 мм
Высота	62 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель