

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 A2

Артикульный номер: 6312547



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6312547
Тип	WLB 90 116 A2
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x600
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	1330 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Размер B	600 мм
Размер R	600 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 A2

Артикульный номер: 6312547



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм