

Технический паспорт

Угловая секция 90° 160 FS

Артикульный номер: 6229360



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6229360
Тип	WLB 90 165 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 160
Производитель	OBO
Размер	160x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1504 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Высота	160 мм
Размер B	500 мм
Размер R	500 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 160 FS

Артикульный номер: 6229360



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм