


Технический паспорт

T-образная секция 160 FT

Артикульный номер: 6229778



T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6229778
Тип	WLT 1660 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	для лес.лотка д.бол расст. 160
Производитель	OBO
Размер	160x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3040 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	87,0869 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Высота	160 мм
Размер B	600 мм
Размер R	500 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 160 FT

Артикульный номер: 6229778



Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм