


# Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикульный номер: 1043196



Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме A; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов. \*Размеры 2 - 10 не предназначены для приборов для забивания болтов и гвоздей.



St

Сталь

GTP

Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

## Исходные данные

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 1043196                                      |
| Тип                                                        | WN 7855 A 10                                 |
| Обозначение 1                                              | Зажимная скоба                               |
| Обозначение 2                                              | с одной лапкой                               |
| Производитель                                              | OBO                                          |
| Размер                                                     | 10mm                                         |
| Материал                                                   | Сталь                                        |
| Поверхность                                                | гальванически-оцинкованный, стандартный цвет |
| Стандарт поверхности                                       |                                              |
| Минимальная единица продажи                                | 100                                          |
| Единица расхода                                            | Шт.                                          |
| Масса                                                      | 0,17 кг                                      |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                                   |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0044 кг CO <sub>2</sub> е / 1 Шт.          |


# Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикульный номер: 1043196



## Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 8,5 мм |
| Ширина   | 8 мм   |
| Высота   | 9 мм   |
| Размер A | 4 мм   |
| Размер b | 8 мм   |
| Размер D | 10 мм  |
| Размер d | 3,2 мм |
| Размер H | 9 мм   |
| Размер L | 8,5 мм |
| Размер t | 1 мм   |

## Технические характеристики

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Расстояние до стены                            | нет                |
| Количество кабелей/труб                        | 1                  |
| Исполнение                                     | С одной лапкой     |
| Вид крепления                                  | отверстие под винт |
| для диаметра                                   | 10                 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет                |
| Не содержит галогенов                          | да                 |
| В пластмассовой оболочке                       | нет                |
| Размер отверстий                               | 3,2 мм             |
| Прочность материала                            | 1,5 мм             |
| Номинальный диаметр                            | 10 мм              |
| Устойчив к УФ                                  | да                 |