


Технический паспорт

Угловой профиль WP40/65 A2

Артикульный номер: 6373062



Перфорированный угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.
С помощью углового профиля можно, например, создать маятниковый отвес.


CE

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6373062
Тип	WP 40 65 5000 A2
Обозначение 1	Угловой профиль
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	40x65x5000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Метр
Масса	241,6 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры



Длина	5 000 мм
Ширина	65 мм
Высота	40 мм
Толщина листа	4 мм

Технический паспорт

Угловой профиль WP40/65 A2

Артикульный номер: 6373062



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	2 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
С зубцами	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Форма профиля	L-образный профиль
Боковая перфорация	да