

Угловой профиль WP40/65

Артикулный номер: 6373070



Перфорированный угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.

С помощью углового профиля можно, например, создать маятниковый отвес.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикулный номер	6373070
Тип	WP 40 65 5000 FT
Обозначение 1	Угловой профиль
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	40x65x5000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Метр
Масса	250 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры



Длина	5 000 мм
Ширина	65 мм
Высота	40 мм
Толщина листа	4 мм

Технический паспорт

Угловой профиль WP40/65

Артикульный номер: 6373070



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	2 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
С зубцами	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Форма профиля	L-образный профиль
Боковая перфорация	да