

Технический паспорт

Угловая секция 90° 160 FT

Артикульный номер: 6098730



Горизонтальная угловая секция 90° для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6098730
Тип	WRB 90 162 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для каб лотка д.бол раст 160
Производитель	OBO
Размер	160x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1460 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	200 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2 мм
Размер B	200 мм
Размер R	500 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 160 FT

Артикульный номер: 6098730



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен