


Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6091180



Продольный соединитель для крепления кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний типа WKSG и WKLG с высотой боковой стенки 110 мм. В комплекте с болтами и комбинированными гайками.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6091180
Тип	WRVL 110 FT
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	149,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	500 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6091180



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель