


Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6227716



Продольный соединитель для крепления листовых и лестничных лотков для больших расстояний WKSГ и WKLГ с высотой боковой стенки 160 мм. В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6227716
Тип	WRVL 160 FT
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Производитель	OBO
Размер	160x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	218 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6227716



Размеры



Длина	500 мм
Ширина	20 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	160 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель