


# Технический паспорт

## Продольный соединитель

Артикульный номер: 6232507



Продольный соединитель для соединения фасонных деталей и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6232507
Тип	WRV 200 FT
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 200
Производитель	OBO
Размер	200x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	320 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Продольный соединитель

Артикульный номер: 6232507



### Размеры



Длина	500 мм
Ширина	20 мм
Высота	200 мм
Толщина листа	2,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	200 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель