

# Технический паспорт

Переключатель со светодиодным элементом, 1 модуль

Артикульный номер: 6120940



Выключатель для освещения со светодиодом, 1-полюсный, 10 A, 250 V~, со штекерными клеммами.



PC

Поликарбонат

## Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6120940                       |
| Тип                         | WS-UKL SWGR1                  |
| Обозначение 1               | Двухпозиционный переключатель |
| Обозначение 2               | с контрольной лампочкой       |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 10 A, 250 V                   |
| Цвет                        | цвет: черный; RAL 7021        |
| Материал                    | Поликарбонат                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 2,3 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Переключатель со светодиодным элементом, 1 модуль

Артикульный номер: 6120940



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |

## Технические характеристики

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Anschlussart                         | Клеммный зажим                         |
| Конструкция поверхности              | матовый                                |
| Вид крепления                        | einrasten                              |
| Освещение                            | да                                     |
| Функция освещения                    | Контроль и ориентация                  |
| Поле для маркировки                  | нет                                    |
| Не содержит галогенов                | да                                     |
| Контрольный свет                     | да                                     |
| Вид монтажа                          | Кабельный канал                        |
| Номинальное напряжение               | 250 V                                  |
| Номинальный ток                      | 10 A                                   |
| Вид подключения                      | Переключатель с нейтральным положением |
| Вид защиты                           | IP20                                   |
| Поверхность для нанесения маркировки | нет                                    |
| Глубина                              | 36 мм                                  |