

Технический паспорт

Подкладная шайба ISO 7089

Артикульный номер: 3402098



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.



Сталь



Electrogalvanised, black-passivated

Исходные данные

Артикульный номер	3402098
Тип	WS M10 D20 G SW
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M10
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,408 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Подкладная шайба ISO 7089

Артикульный номер: 3402098



Размеры



Размер D	0,79 in
Размер d	0,41 in
Размер d	10,5 мм
Размер d мин.	20 мм
Размер h	2 мм

Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M10