


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403165



Шайба с большим наружным диаметром



CE

St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3403165
Тип	WS M10 G30 G
Обозначение 1	Большая шайба
Производитель	OBO
Размер	M10, Ø30mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,598 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0179 кг COe / 1 Шт.

Размеры



Толщина листа	0,06 in
Размер D	1,18 in
Размер d	0,41 in
Размер d	10,5 мм
Размер d макс.	30 мм
Размер d мин.	30 мм
Размер h	1,5 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403165



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M10
Внутренний диаметр	10,5 мм
Прочность материала	1,5 мм