

Технический паспорт

Шайба A2

Артикульный номер: 3402339



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.




CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3402339
Тип	WS M12 D24 A2
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,627 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0266 кг COe / 1 Шт.

Размеры



Толщина листа	0,1 in
Размер D	0,94 in
Размер d	0,51 in
Размер d	13 мм
Размер d мин.	24 мм
Размер h	2,5 мм

Технический паспорт

Шайба А2

Артикульный номер: 3402339



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Резьба	M12
Внутренний диаметр	13 мм
Диаметр отверстия	13 мм
Прочность материала	2,5 мм
Форма отверстия	круглой формы