


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403041



Шайба с большим наружным диаметром



St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3403041
Тип	WS M5 G20 G
Обозначение 1	Большая шайба
Производитель	OBO
Размер	M5, Ø20mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,207 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0073 кг CO ₂ / 1 Шт.

Размеры



Толщина листа	0,05 in
Размер D	0,79 in
Размер d	0,21 in
Размер d	5,3 мм
Размер d макс.	20 мм
Размер d мин.	20 мм
Размер h	1,2 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403041



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M5
Внутренний диаметр	5,3 мм
Прочность материала	1,2 мм