

# Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402308



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.



CE

A5

Нержавеющая сталь

## Исходные данные

Артикульный номер	3402308
Тип	WS M6 D12 A5
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Нержавеющая сталь
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,114 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0051 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402308



### Размеры



Размер d	6,4 мм
Размер d мин.	12 мм
Размер h	1,6 мм

### Технические характеристики

Резьба	M6
Внутренний диаметр	6,4 мм
Диаметр отверстия	6,4 мм
Прочность материала	1,6 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы