


Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402088



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.



St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3402088
Тип	WS M8 D16 G
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,156 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,004 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Толщина листа	0,06 in
Размер D	0,63 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,4 мм
Размер d мин.	16 мм
Размер h	1,6 мм

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402088



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,4 мм
Прочность материала	1,6 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы