


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403122



Шайба с большим наружным диаметром



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3403122
Тип	WS M8 G20 G
Обозначение 1	Большая шайба
Производитель	OBO
Размер	M8,Ø20mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,227 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0052 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Толщина листа	0,06 in
Размер D	0,79 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,4 мм
Размер d макс.	20 мм
Размер d мин.	20 мм
Размер h	1,25 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403122



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,4 мм
Прочность материала	1,25 мм