

# Технический паспорт

## Настенный уголок

Артикульный номер: 6015360



Настенный уголок для малых нагрузок для крепления к бетону




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015360
Тип	WW 100 15 FS
Обозначение 1	Настенный уголок
Производитель	OBO
Размер	158x108
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6422 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Длина	108 мм
Ширина	158 мм
Высота	45 мм
Размер L	158 мм

# Технический паспорт

Настенный уголок

Артикульный номер: 6015360



## Технические характеристики

Исполнение	Настенный кронштейн
Нагрузка (F) кН	0,12 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет