


Технический паспорт

Универсальные крышки

Артикульный номер: 2003748



Универсальная крышка монтажной коробки для скрытой установки и для установки в полу стену. С отверстиями, расстояние между отверстиями 60 мм для монтажных и монтажно-соединительных коробок, с утопленными винтами. Шероховатая поверхность.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	2003748
Тип	ZA 60-D
Обозначение 1	Универсальная крышка
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø84mm
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0445 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Универсальные крышки

Артикульный номер: 2003748



Размеры



Высота	1,8 мм
--------	--------

Технические характеристики

Вид крепления	Болты
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да
С винтами	нет