

Технический паспорт

Уплотнительная вставка для монтажной коробки

Артикульный номер: 2003719



Уплотнительная вставка для монтажной коробки для скрытой установки и установки в полуоткрытую стену, для уплотнения от притока воздуха.



TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный номер	2003719
Тип	ZA 60-DE
Обозначение 1	Уплотнитель
Обозначение 2	для монтажных коробок
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø71x40
Цвет	серый
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0295 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Уплотнительная вставка для монтажной коробки

Артикульный номер: 2003719



Размеры



Технические характеристики

Количество вводов	8
Способ ввода	8 x Ø1 мм до 4 мм
Исполнение	Отдельный
Модель	Прочее
Крышка	без
Зазор винтов крышки	60 мм
Электрические вводы	Мембранные вводы
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	нет
воздухонепроницаемая	да