


# Технический паспорт

Двойная крышка, угловая

Артикульный номер: 2003823



Прямоугольная крышка для двойной монтажной коробки для скрытой установки и для установки в полую стену. С отверстиями, с утопленными винтами.



PC/  
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

|  |  |
|--|--|
| Артикульный номер  | 2003823                                  |
| Тип  | ZA 60-DV                                 |
| Обозначение 1  | Крышка монтажной коробки                 |
| Обозначение 2  | двойная                                  |
| Lieferbar ab   | 01.10.2021                               |
| Производитель  | OBO                                      |
| Размер   | 145x75x2                                 |
| Цвет   | белый                                    |
| Материал   | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи                                | 5  |
| Единица расхода  | Шт.                                      |
| Масса  | 1,78 кг                                  |
| Единица веса   | кг/100 шт.                               |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0915 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.      |


# Технический паспорт

Двойная крышка, угловая

Артикульный номер: 2003823



## Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 145 мм |
| Ширина | 75 мм  |
| Высота | 2 мм   |

## Технические характеристики

|                        |  |
|------------------------|--|
| Вид крепления          | Резьбовая крышка   |
| Трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C |
| Форма                  | прямоугольной формы  |
| Не содержит галогенов  | да   |
| С винтами              | нет  |