

Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 60 мм

Артикульный номер: 2003749



Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 60 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2003749
Тип	ZA 60-FD
Обозначение 1	Крышка с распорными лапками
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø72
Цвет	белый
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,68 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0213 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 60 мм

Артикульный номер: 2003749



Размеры



Высота 1 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Крышка с распорными лапками
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да