

Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 60 мм, цвет черный

Артикульный номер: 2003750



Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 60 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2003750
Тип	ZA 60-FD SW
Обозначение 1	Крышка с распорными лапками
Производитель	OBO
Размер	Ø72
Цвет	черный
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,056 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 60 мм, цвет черный

Артикульный номер: 2003750



Размеры



Длина	75 мм
Ширина	72 мм
Высота	26 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Крышка с распорными лапками
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да
С винтами	нет
Пломбируемая	нет