


Технический паспорт

Ревизионный люк ZESR4

Артикульный номер: 7406776



Вставка в коробку для потайной заглушки круглого монтажного отверстия номинального размера R4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.



РА полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7406776
Тип	ZESR4 U 9011
Обозначение 1	Вставка для монтаж.основания
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	Ø234x33
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	140 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Ревизионный люк ZESR4

Артикульный номер: 7406776



Размеры



Длина	234 мм
Ширина	234 мм
Высота	36 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	0
Исполнение	круглой формы
Уборка пола	сухой
Высота пола мин.	60 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3 000 Н
Толщины напольного покрытия	5 мм