

Технический паспорт

Крепежный элемент HW, тонкая облицовка

Артикульный номер: 2003854



Крепежный элемент для расширения диапазона зажима для тонкой облицовки, подходит для облицовки толщиной до 0,2 мм.



PP Полипропилен

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 2003854 |
| Тип | ZH 12-DB |
| Обозначение 1 | Крепеж. элемент для полых стен |
| Обозначение 2 | для тонких покрытий |
| Lieferbar ab | 01.10.2021 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 15x8x5 |
| Цвет | оранжевый |
| Материал | Полипропилен |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,012 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0221 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крепежный элемент HW, тонкая облицовка

Артикульный номер: 2003854



Размеры



| | |
|--------|-------|
| Длина | 12 мм |
| Ширина | 8 мм |
| Высота | 5 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|--------|
| Не содержит галогенов | да |
| Ударпрочность | да |
| Вид аксессуаров | Прочее |