


Технический паспорт

Внутренняя крышка монтажной коробки для установки
в полую стену

Артикульный номер: 2003848



Внутренняя крышка монтажной коробки для установки в полую стену, для навинчивания.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	2003848
Тип	ZH 60-ID
Обозначение 1	Внутренняя крышка
Обозначение 2	для коробки для полых стен
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø65mm
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,13 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Внутренняя крышка монтажной коробки для установки
в полую стену


Артикульный номер: 2003848



Размеры



Высота 1 мм



Технические характеристики

Конструкция крышки для скрытого монтажа и полых стен	Скрытолежащий
Вид крепления	Болты
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да
С винтами	нет