


Технический паспорт

Соединительная пластина для 2 токоотводов OBO isCon®

Артикульный номер: 5408028



- пластина для соединения 2 токоотводов OBO isCon® с молниеприемной мачтой Ø 16 мм;
- протестирована током до 150 кА (класс молниезащиты II).



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408028
Тип	isCon AP2-16 VA
Обозначение 1	Соединительная пластина
Обозначение 2	для двух проводов isCon
Производитель	OBO
Размер	16x8-10mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,5555 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединительная пластина для 2 токоотводов OBO is-
Con®

Артикульный номер: 5408028



Размеры



Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Токопроводящая способность	H1/150 кА
Посадка	Rd 8-10 x Rd 16 мм