Технический паспорт

Держатель проволоки для скатной кровли, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 5408074

- для укладки провода isCon® на скатной кровле;
- с пружинным элементом для надежной фиксаци и защиты от ослабления.

A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	5408074
Тип	isCon H280 26 VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для черепичных крыш
Производитель	OBO
Размер	280mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	16,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Держатель проволоки для скатной кровли, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 5408074

Размеры



Длина	280 мм
Размер L	7 мм

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Применение	Двухскатная крыша
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода мин.	26
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	55 мм
Материал держателя	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)