

Технический паспорт

Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium

Артикульный номер: 5408056



- держатель для провода OBO isCon®, для монтажа на кровельных и настенных надстройках;
- с пружинной гайкой для надежной фиксации.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408056
Тип	isCon H VA
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	для провода isCon
Производитель	OBO
Размер	Ø23mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1889 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium

Артикульный номер: 5408056



Размеры



Размер A	52 мм
Размер B	39 мм
Размер d мин.	23 мм
Размер H	34 мм
Размер L	2,5 мм
Размер t	14 мм

Технические характеристики

Размеры провода	21-23 мм круглый
-----------------	------------------