

Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
черный

Артикульный номер: 5408008



Информация по прокладке проводки OBO isCon® Pro содержится в руководстве по монтажу.

- изолированный молниеотвод с высоким пробивным напряжением
- без скользящего разряда
- для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA
- эквивалентный разделительный интервал $s_e \leq 0,75$ м (воздух) и $s_e \leq 1,5$ м (твердый строительный материал)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- без содержания галогенов
- пожарная нагрузка 3,3 кВтч/м



Исходные данные

Артикульный номер	5408008
Тип	isCon Pro 75 SW
Обозначение 1	Изолированный токоотвод
Обозначение 2	букта 100 м
Производитель	OBO
Размер	Ø20mm
Цвет	черный
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Метр
Масса	57 кг
Единица веса	кг/100 м

Технические характеристики

Кольцо стандартного размера (ок. м)	100
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	35 мм²
Эквивалентный разделительный интервал $s(e)/$ м	0,75