Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®

Артикульный номер: 5408021

- для токоотвода isCon® Basic и Professional
- винтовое соединение
- в комплект входят термоусадочный шланг и шестигранный ключ
- протестирован током до 150 кА (класс молниезащиты II)



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	5408021
Тип	isCon con 2
Обозначение 1	Соединительный элемент
Обозначение 2	для isCon Basic + Pro
Производитель	OBO
Размер	Ø20mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	21,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0668 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®

Артикульный номер: 5408021

Размеры



Размер d мин.	28 мм

Технические характеристики

Токопроводящая способность	H1/150 кА
Посадка	20 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Диапазон зажима макс.	20 мм