Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®

Артикульный номер: 5408022



Соединитель для монтажа изолированного токоотвода isCon®:
• с термоусадочной трубкой, с шестигранной гайкой для надежной фиксации;
• протестирован током 150 кА (класс молниезащиты II).

A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	5408022
Тип	isCon connect
Обозначение 1	Соединительный элемент
Обозначение 2	для провода isCon
Производитель	OBO
Размер	Ø23mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	21,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0668 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®

Артикульный номер: 5408022

Размеры



Длина	28 мм
Размер B	28 мм
Размер d мин.	28 мм
Размер H	101 мм

Технические характеристики

Токопроводящая способность	H1/150 кА
Посадка	23 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Диапазон зажима макс.	23 мм