

Технический паспорт

Треножный штатив isFang

Артикульный номер: 5408968




A2 Нержавеющая сталь

- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
- возможно крепление провода isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.

Исходные данные

Артикульный номер	5408968
Тип	isFang 3B-100
Обозначение 1	Треножный штатив
Обозначение 2	для изол. молниеприемной мачты
Производитель	OBO
Размер	1,25x1,35m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	620 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Размер В	1 000 мм
Размер d мин.	40 мм
Размер Н	885 мм
Размер L	600 мм

Технический паспорт

Треножный штатив isFang

Артикульный номер: 5408968



Технические характеристики

Установка молниеприемного
стержня
Исполнение

Надежность.

Штатив