

# Технический паспорт

## Треножный штатив isFang с боковым выводом

Артикульный номер: 5408930



- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 50 мм;
- подходит для использования с прокладываемым внутри мачты токоотводом isCop®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	5408930
Тип	isFang 3В-100-А
Обозначение 1	Треножный штатив + вывод
Обозначение 2	для провода isCop, внут.
Производитель	OBO
Размер	1,3x1,4m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	610 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,1733 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Длина	600 мм
Ширина	1 026 мм
Высота	885 мм
Размер В	1 026 мм
Размер d мин.	50 мм
Размер Н	885 мм
Размер L	600 мм

# Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Артикульный номер: 5408930



## Технические характеристики

Установка молниеприемного стержня	Надежность.
Исполнение	Штатив