

Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Артикульный номер: 5408932



- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 50 мм;
- подходит для использования с прокладываемым внутри мачты токоотводом isCop®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408932
Тип	isFang 3B-150-A
Обозначение 1	Треножный штатив + вывод
Обозначение 2	для провода isCop, внут.
Производитель	OBO
Размер	1,7x1,9m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1013 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,3611 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	900 мм
Ширина	1 500 мм
Высота	1 275 мм
Размер В	1 500 мм
Размер d мин.	50 мм
Размер Н	1 275 мм
Размер L	900 мм

Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Артикульный номер: 5408932



Технические характеристики

Установка молниеприемного стержня	Надежность.
Исполнение	Штатив