


Технический паспорт

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал
200-300 мм

Артикульный номер: 5408954



Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной надстройке или к стене.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408954
Тип	isFang TW200
Обозначение 1	Опора isFang
Обозначение 2	для настенного монтажа
Производитель	OBO
Размер	200-300mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	230 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал
200-300 мм

Артикульный номер: 5408954



Размеры



Длина	322 мм
Ширина	200 мм
Высота	200 мм
Размер L	300 мм