Технический паспорт

Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким держателем

Артикульный номер: 5218977



- Вес наполнителя 1 кг (морозостойкий бетон)
- С держателем провода типа 168 DIN-K
- Держатель провода из литья из цинкового сплава под давлением, гальванически оцинковано
- Оболочка из полиэтилена, черная

Исходные данные


Артикульный номер	5218977
Тип	165 KRB SO
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OBO
Размер	8mm
Минимальная единица продажи	9
Единица расхода	Шт.
Масса	120 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8018 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким держателем

Артикульный номер: 5218977

Размеры



Длина	140 мм

Технические характеристики

Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Материал держателя	Сталь горячего цинкования
Материал опоры	бетон