
Технический паспорт

Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, серый, с бетоном
Артикульный номер: 5218708



- Закрытая конструкция с дном
- С двойным держателем для провода
- Вес наполнителя 1 кг (морозостойкий бетон)
- Оболочка из полиэтилена, цвет: светло-серый, устойчивая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Основание из полиамида PA 6, цвет: светло-серый, устойчивое к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Основание подходит практически для всех кровельных систем (битум, ПВХ)

PA/PE Полиамид/полипропилен

Исходные данные


Артикульный номер	5218708
Тип	165 MBG-8-10 GR
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для плоских крыш
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Цвет	серый
Материал	Полиамид/полипропилен
Минимальная единица продажи	12
Единица расхода	Шт.
Масса	100 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4732 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, серый, с бетоном

Артикульный номер: 5218708

Размеры





Длина	133,5 мм

Технические характеристики

Применение	Плоская кровля
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	бетон