Технический паспорт

Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, без бетона
Артикульный номер: 5218616



- Закрытая конструкция с дном
- С двойным держателем для провода
- Без бетона
- Оболочка из полиэтилена, черная, устойчивая к воздействию УФ-лучей и атмосферных явлений
- Основание из полиамида PA 6, черное, устойчивое к воздействию УФ-лучей и атмосферных явлений
- Основание подходит практически для всех кровельных систем (битум, ПВХ)
- Типы 165 MBG...FO: упакованы в пленку

PE Полиэтилен

Исходные данные


Артикульный номер	5218616
Тип	165 MBL-8-10
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	без заливки бетоном
Производитель	OBO
Размер	8mm
Цвет	черный
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,679 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2526 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, без бетона

Артикульный номер: 5218616

Размеры





Длина	133,5 мм

Технические характеристики

Применение	Плоская кровля
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Пластик