Технический паспорт

Крышка для шины 1801 VDE

Артикульный номер: 5015707

- На каждые 14 элементов требуется 1 крышка
- Крепление на держателях шины 1801 SCH
- С возможностью пломбирования/нанесения надписей



PS Полистирол

Исходные данные


Артикульный номер	5015707
Тип	1801 AH
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Производитель	OBO
Размер	188mm
Цвет	серый
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,45 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2509 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка для шины 1801 VDE

Артикульный номер: 5015707

Размеры



Длина	217 мм
Ширина	63 мм
Высота	65,5 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Колпачок
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
единица шкалы(градуировки) TE (10 mm)	14
Аксессуары	да
Запасная деталь	да