Технический паспорт

Групповое крепление Grip M 70, металлическое A2

Артикульный номер: 2207112



Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при пожаре. Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного монтажа. Открывается без применения инструмента.

Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в соответствующих документах об испытаниях.

E30 E90

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	2207112
Тип	2031 M 70 A2
Обозначение 1	Групповое крепление-захват
Производитель	OBO
Размер	70x NYM3x1,5
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	37 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,4814 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Групповое крепление Grip M 70, металлическое A2

Артикульный номер: 2207112

Размеры



Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	70
Повышение живучести конструкции	да
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да