Технический паспорт

Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5001218



- Для систем ST, BP, OMEX и LightEarth
- Для круглого провода Rd 8-10
- В комплекте соединитель типа 5001 DIN

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения


Исходные данные

Артикульный номер	5001218
Тип	2710 20 FT
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	для заземлителя OMEX
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	39,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0069 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5001218

Размеры



Размер A	84 мм
Размер B	114 мм

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	20 мм
для глубинного заземлителя	20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	нет
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм