Технический паспорт

Соединительный хомут

Артикульный номер: 5001511



• подходит для подсоединения круглого проводника Rd 8–10 или плоского проводника с глубинным заземлителем 219 16 CU

CuSn Красная медь

Исходные данные


Артикульный номер	5001511
Тип	2740 16
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	для RD16 / FL25
Производитель	OBO
Размер	59x25x65
Материал	Красная медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	12,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4021 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединительный хомут

Артикульный номер: 5001511

Размеры



Длина	59 мм
Ширина	27 мм
Высота	65 мм

Технические характеристики

Подключение	Плоский проводник
Вид соединителя	Соединитель
Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	16 мм
для глубинного заземлителя	14,2 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Посадка	FL/ Rd мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	нет
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной макс.	25 мм